

MIT-Rondenkleber

NEU



Der MIT-Rondenkleber ist geeignet, um Ronden für die Schichtdickenmessung zu fixieren.

Jetzt bei der MIT erhältlich:

- 2-Komponenten-Kleber in der Kartusche
- einfache Handhabung, kaltverarbeitbar
- fertig gemischt aus der Kartuschenpistole
- verhindert das Wegschwimmen von Reflektoren
- beeinflusst nicht die Schichtdicke



So funktioniert es:

- Kleber auf die Ronden auftragen
- Ronde auslegen
- Kleber härtet innerhalb von 30 Minuten aus

Kenndaten:

- Verarbeitungstemperatur: $> + 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Oberflächentemperatur: $> + 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Außentemperatur: $+ 8 \text{ }^{\circ}\text{C bis } + 30 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- lösungsmittelfrei

